

品番：EA864CD-562A

品名：ネットワークカメラ(高画質)



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	NSK	型番	IP-5002AI
撮影範囲	水平106°、垂直56°	赤外線照射距離	最大30m
電源	DC12V	サイズ	φ 109.9×81mm
重量	0.37kg	焦点距離	2.8mm
解像度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720) D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288)	フレームレート	メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)
逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア
フリップ	0°/90°/180°/270°	デジタルズーム	16倍
消費電力	最大5.6W	動作温度	-40~60℃
湿度範囲	95%(RH)以下	防水防塵性能	IP67、IK10

EA864CD-571と組み合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。


高画質

音声マイク内蔵

マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応

SMDにて人間、車両の区別が可能

代替品

	<p><b>品番</b> EA864CD-562B <b>コメント</b> 変更点:型番、外観、重量</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.