

品番 : EA864CD-562B

品名 : ネットワークカメラ(高画質)



販売価格	36,600円(税抜)／40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜)／40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2310ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	IP-A5002I
画像センサー	1/2.8" 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS	走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/3 s ~ 1 /100000 s	最低照度	0.002 Lux@F1.6(カラー)/0.0002 Lux@F1.6(白黒)/0Lux@F1.6(赤外線 LED 点灯時)
赤外線照射距離	最大30m	赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル
最大口径	F1.6	焦点距離	2.8mm
撮影範囲	水平106°、垂直56°	撮影距離の目安	検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	スマートコーデック	有(オン/オフ)
解像度	1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)	フレームレート	メインストリーム:1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF (1~30fps)
ビットレート	操作:固定 / 可変, H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps	デイ / ナイト機能	有(オート(ICR) / カラー / 白黒)

逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)	ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア
ノイズリダクション	有(3D NR)	動体検知	有(オフ/オン4ゾーン)
SmartIR	有	フリップ	0°/90°/180°/270°
ミラー	有(オフ/オン)	デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	有(オフ/オン4ゾーン)	オーディオ	ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力×1(内蔵マイク)
機能	IVS:ラインクロス/侵入検知 AI:SMD	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
互換性	ONVIF(G/T/S)	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	6ユーザー	エッジストレージ	FTP, SFTP, NAS, MicroSDカード(最大256GB)
推奨管理ソフトウェア	Smart PSS, Easy-VMS, DMSS	イーサネットポート	RJ-45×1(10/100Base-T)
電源	PoE(IEEE802.3af), DC12V	消費電力	最大5.6W(PoE)
動作温度	-40~60°C	湿度範囲	95%(RH)以下
防水防塵性能	IP67、IK10	サイズ	φ109.9×81mm
重量	374g	付属品	取付ビス, 端子カバー(防水), 六角レンチ(T10)

EA864CD-571Aと組合せ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。

高画質

マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応

SMDにて人間、車両の区別が可能

※電源アダプターは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.