

品番 : EA864CD-621

品名 : 暗視カメラ(防水型)



販売価格	70,400円(税抜)／77,440円(税込)		
カタログ価格	70,400円(税抜)／77,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH292VIRC
撮影範囲	水平画角: 105°～33° 垂直画角: 55°～18°	有効画素数	219万画素
赤外線照射距離	30m	撮像素子	1/2.8 インチ2.2Mega Pixels SONY CMOS
電源	DC12V	カメラサイズ	75×93×287.4(L)mm (プラケット・ゴムカバー含む)
カメラ重量	1314g(プラケット・ゴムカバー含む)	付属品	ACアダプタ、取付金具
走査方式	プログレッシブスキャン方式	記録媒体	別売りAHD録画装置(EA864CD-231)
映像出力	AHD出力: 1080P(25/30)、 CVBS出力: 1.0vp-p/75Ω、BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えはメニュースイッチにて設定します)	最低照度	0Lux (IR: ON)
レンズ	f2.8～12mm/F1.4	デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(最大×2～×30選定可)/OFF選択	D-WDR	自動/ON/OFF選択
UTC制御	カメラ: 可 DVR: 不可	消費電流	通常: 120mA IR時: 240mA (MAX700mA)

使用温湿度範囲	-10°C～+50°C/80%RH以下	対応ビデオレコーダー	EA864CD-231,-201E
屋内外用			
ADH規格			
近～中距離撮影用の屋外用フルハイビジョン暗視カメラ			
撮像素子に1/2.8インチ220万画素SONY CMOS採用			
有効画素数:219万画素、フルハイビジョン解像度			
f2.8～12mmメガピクセルバリフォーカルレンズ搭載			
ハイパワー赤外線照射器搭載(照射距離/30m)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.