


品番：EA864CD-622

品名：防犯カメラ(屋外用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 44,300円(税抜) / 48,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 44,300円(税抜) / 48,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/03 23:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |




仕様

| | | | |
|---------|--|------------|--------------------------|
| メーカー | NSK | 型番 | NS-SA834VC |
| 撮影範囲 | 水平画角:104°~32° 垂直画角:77°~24° | 有効画素数 | 207万画素 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | 記録媒体 | 別売りAHD録画装置(EA864CD-231) |
| 映像出力 | AHD出力:1080P(25/30)、CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えは切換スイッチ(ディップスイッチ)にて設定します) | 対応ビデオレコーダー | EA864CD-231、-201E |
| 撮像素子 | 1/2.8 インチ2.1Mega Pixels SONY CMOS | 最低照度 | 0.000005 LUX/F0.98 |
| レンズ | f2.7~13.5mm | デイ&ナイト | カラー/ 白黒/ 自動/ 外部選択(IR なし) |
| 電子感度アップ | 自動(最大×2~×32 選定可)/ OFF 選択 | WDR | 低/ 中/ 高 |
| UTC制御 | 可(DVR) | 電源 | DC12V |
| 消費電流 | 通常90mA(MAX120mA) | 使用温湿度範囲 | -30℃~+45℃/80%RH以下 |
| カメラサイズ | 75×80×252(L)mm(ブラケット含む) | カメラ重量 | 530g(ブラケット含む) |

| | | | |
|-------------|-------------|--|--|
| 付属品 | ACアダプタ、取付金具 | | |
| 屋内外用 (IP66) | | | |
| ADH規格 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
|  | 品番 EA864CD-622A コメント 変更点: 撮影範囲・重量・最低照度 |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.