品番: EA864CD-622

品名:防犯カメラ(屋外用)



販売価格	44,300円 (税抜)/ 48,730円(税込)					
カタログ価 格	44,300円(税抜)/48,730円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 13:48現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	2371ページ					





仕様

メーカー	NSK	型番	NS-SA834VC
撮影範囲	水平画角:104°~32° 垂直画角:77°~24°	有効画素数	207万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式	記録媒体	別売りAHD録画装置(EA864CD- 231)
映像出力	AHD出力:1080P(25/30)、CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、 BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えは切換スイッチ(ディップスイッチ)にて設定します)	対応ビデオレコーダー	EA864CD-231、-201E
撮像素子	1/2.8 インチ2.1Mega Pixels SONY CMOS	最低照度	0.000005 LUX/F0.98
レンズ	f2.7~13.5mm	デイ&ナイト	カラー/ 白黒/ 自動/ 外部選択(IR な し)
電子感度アップ	自動(最大×2~×32 選定可)/ OFF 選択	WDR	低/ 中/ 高
UTC制御	可(DVR)	電源	DC12V
消費電流	通常90mA(MAX120mA)	使用温湿度範囲	-30℃~+45℃/80%RH以下
カメラサイズ	75×80×252(L)mm(ブラケット含 む)	カメラ重量	530g(ブラケット含む)

付属品	1	ACアダプタ、取付金具				
屋内外用(IP66)						
ADH:	現格					

代替品



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.