

品番 : EA864CD-624

品名 : 504万画素 暗視カメラ(屋外用)



販売価格	40,300円(税抜)／44,330円(税込)		
カタログ価格	40,300円(税抜)／44,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2311ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH5M572VIC
撮影範囲	水平画角: 104°～32° 垂直画角: 77°～24°	有効画素数	504万画素
撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor	走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD:出力/1944P(12.5/20fps) /1440P(30/25fps)/1080p(30/25fps) CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、BNC (※映像出力切替はOSDメニューにて 設定します)	最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	f2.7～13.5mm/F1.3	デイ&ナイト	カラー/ 白黒/ 自動/ 外部選択、IRカットフィルター
WDR	ON/OFF選択	UTC制御	可(DVR)
電源	DC12V	消費電力	通常:130mA IR時:300mA(MAX430mA)
使用温湿度範囲	-30°C～+40°C/80%RH以下	カメラサイズ	Φ145.5×109(H)mm
カメラ重量	682g	付属品	ACアダプタ、取付金具
赤外線照射距離	20m	照射角	80°

記録媒体

別売りAHD録画装置(EA864CD-
231)

対応ビデオレコーダー

EA864CD-231、-201E

屋内外用(IP66)

ADH規格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.