

品番 : EA864CD-625

品名 : 512万画素 監視カメラ(煙感知センサー・マイク付)



販売価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 17:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2311ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH5M041C
撮影範囲	水平画角: 78° 垂直画角: 44°	有効画素数	500万画素
撮像素子	1/2.5" SONY 5.1M CMOS Sensor	走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力: 1944P(20/12.5)、1440P(30/25/15)、1080P(30/25) CVBS出力: 1.0vp-p/75Ω、BNC (※映像出力切替はOSDメニューにて設定します)	音声出力	2.0vp-p/50Ω、RCA
最低照度	0.05Lux/F1.2	レンズ	f3.6mm/F1.2 メガピクセルレンズ
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター	D-WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可(DVR)	電源	DC12V
消費電力	通常70mA(MAX90mA)	使用温湿度範囲	-10°C～+50°C / 80%RH以下
カメラサイズ	Φ126×51.5(H)mm	カメラ重量	172g
記録媒体	別売りAHD録画装置(EA864CD-231)	電子感度アップ	自動(最大×2～×30選定可)/OFF選択
対応ビデオレコーダー	EA864CD-231、-201E	マイク	2.0vp-p/50Ω、RCA

付属品

ACアダプタ、取付金具

屋内用

AHD規格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.