品番: EA864CD-625

品名:512万画素 監視カメラ(煙感知センサー・マイク付)



販売価格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)					
カタログ価 格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 13:41現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	2371ページ					







仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH5M041C
撮影範囲	水平画角:78° 垂直画角:44°	有効画素数	500万画素
撮像素子	1/2.5"SONY 5.1M CMOS Sensor	走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力: 1944P(20/12.5)、1440P (30/25/15)、1080P(30/25) CVBS出力: 1.0vp-p/75Ω、BNC (※映像出力切替はOSDメニューにて 設定します)	音声出力	2.0vp-p/50Ω、RCA
最低照度	0.05Lux/F1.2	レンズ	f3.6mm/F1.2 メガピクセルレンズ
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカット フィルター	D-WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可(DVR)	電源	DC12V
消費電力	通常70mA(MAX90mA)	使用温湿度範囲	-10℃~+50℃ /80%%R H以下
カメラサイズ	φ126×51.5(H)mm	カメラ重量	172g
記録媒体	別売りAHD録画装置(EA864CD- 231)	電子感度アップ	自動(最大×2~×30 選定可)/OFF 選択
対応ビデオレコーダー	EA864CD-231、-201E	マイク	2.0vp-p/50Ω、RCA

付属品	ACアダプタ、取付金具						
屋内用							
AHD規格							

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.