

品番 : EA864CD-631

品名 : ワイヤレスカメラ・モニターセット



販売価格	88,900円(税抜)／97,790円(税込)		
カタログ価格	88,900円(税抜)／97,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/06 17:31現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-110WRMS
無線到達距離	200m	紫外線照射距離	10m
電源	カメラ:9V/2000mA モニター:12V/2000mA	録画レート	15FPS
画素数	300万画素	録画解像度	720P/960P/1296P
サイズ	モニター:282(W)×208(H)×128(D) mm カメラ:207(W)×81(D)×96(H)mm	重量	モニター:888g カメラ:510g
付属品	カメラ専用アダプター、モニター専用アダプター、有線マウス、LANケーブル(1.8m)、2.5インチHDD、ビス・アンカー(各6本)	消費電力	カメラ:1150mA モニター:最大1050mA

カメラ

撮影範囲	水平88°、垂直47°	白色LED	最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整
最低照度	0.02Lux(IR 照射 0Lux)	人感(熱感)センサー感知範囲	2~5m、水平100°、垂直60°
防水性能	IP65	音声マイク	有
スピーカー	有	映像圧縮方式	H.265

電源供給ケーブル	約4.5m	使用温度環境	-10°C~40°C
使用湿度環境	0~85%	材質	アルミニウム、プラスチック
モニター			
視野角	水平110°、垂直90°	外部映像出力	HDMI(1920×1080p)
分割表示	1/4/6/8	録画ファイル時間	最大1時間
プリレコーディング	5秒後	ファイル形式	MP4またはAVI
最大接続台数	カメラ最大8台まで	記録媒体	SATA2.5インチHDD1TB搭載
録画方式	連続録画/スケジュール録画/動体探知録画	上書き録画	有
複数台同時録画	カメラ最大8台まで	動作温度環境	0°C~40°C
使用環境	屋内のみ	材質	プラスチック
有線LAN	RJ45端子(Wi-Fi接続不可)	スマートフォン対応アプリ	Android4.4以上、iOS8.0以上
端末登録台数	受信機最大4台まで		
無線			
周波数帯域	2412MHz~2472MHz	データレート	65.0/58.5/52.0/39.0/26.0/19.5 /13.0/6.5Mbps 54/48/36/24/18 /12/9/611/5.5/2/1Mbps
変調方式/通信方式	Wi-Fi		
脱着式HDD			
HDD1TBを標準搭載。脱着式HDDにより、ご自身で簡単にHDDの交換、撮り溜めが可能となりました。2.5インチHDD(厚さ9.5mm以下)及びSSDにも対応。※HDDの追加は市販品をご購入ください。			
圧縮方式H.265採用			
従来の弊社のワイヤレスカメラセットH.264と比較してデータ圧縮率が約2倍に向上した事により、録画保存時間が2倍になりました。			
専用モニターにHDMI出力(1080P)を搭載した事により、ワイヤレス映像を大画面テレビで確認する事が可能となりました。			
300万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です			
センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。			
双方向通話			
外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。※本製品設置環境にインターネット環境が必要です。			
モーション検知エリアの選択が可能となりました。選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。			
1台のモニターでカメラ最大8台接続可能。単画面、4分割、6分割、8分割表示ができます。			

代替品



品番 EA864CD-631A
コメント 変更点:色・画素数・撮影範囲など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.