品番: EA864CD-631A

品名:ワイヤレスカメラ・モニターセット



販売価格	<b>59,100円</b> (税抜)/ 65,010円(税込)					
カタログ価 格	59,100円(税抜)/65,010円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/09 10:16現在)					
商品入数	1	販売単位	St			
カタログ ページ						



## 仕様

メーカー	NSK	型番	NS-9112WMS2			
無線到達距離	200m	赤外線照射距離	10m			
電源	カメラ:9V/2000mA モニター:5V/2000mA	録画レート	10FPS			
画素数	200万画素	録画解像度	1920×1080P(FHD), 1280×720 (HD)			
サイズ	モニター: 255×34×204(H)mm カメラ: 212×82×98(H)mm	重量	モニター:690g カメラ:560g			
付属品	カメラ専用アダプター、モニター専用ア ダプター、LANケーブル(2m)、ビス・ア ンカー	消費電力	カメラ:1800mA モニター:最大1050mA			
色	ブラック					
カメラ						
撮影範囲	水平90°、垂直48°	白色LED	最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4 段階調整			
最低照度	5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオ	人感(熱感)センサー感	2~6m、水平65°、垂直45°			

	フ	知範囲				
防水性能	IP65	音声マイク	有			
スピーカー	有	映像圧縮方式	H.264			
電源ケーブル長	約4.5m	使用温度環境	カメラ:−10℃〜40℃ モニター:0℃〜40℃			
使用湿度環境	0~85%	材質	アルミニウム			
モニター						
視野角	水平45°、垂直35°	分割表示	1/2/4			
録画ファイル時間	最大10分	プリレコーディング	5秒後			
ファイル形式	ASF	最大接続台数	カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)			
録画方式	連続録画/スケジュール録画/動体検 知録画/人感(熱感)センサー	上書き録画	有			
複数台同時録画	カメラ最大4台まで	使用環境	カメラ:屋外可能 モニター:屋内用			
有線LAN	RJ45端子(Wi-Fi接続不可)	スマートフォン対応アプ リ	Android 10 以上、iOS13 以上			
周波数帯域	2.400GHz ~ 2.4835GHz	データレート	4Mbps			

200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です

GFSK/FHSS

変調方式/通信方式

1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。

カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載

モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。

センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。

記録媒体

SDカード128GB(別売)

モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。

外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.