

品番：EA864CD-817A

品名：[単3x6本] センサーカメラ(屋外型)



販売価格	49,200円(税抜)／ 54,120円(税込)		
カタログ価格	49,200円(税抜)／54,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/16 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	単3アルカリ乾電池×6本(別売)	サイズ	148×103×75mm
重量	440g(電池含む)	有効画素数	約3000万画素
フラッシュ	ノーグロウLEDフラッシュ	撮影画像／形式	静止画(JPEG形式) / 動画(MP4形式：5～60秒)
パネル設定	年月日、時刻	トリガースピード	0.2秒
連写機能	1・2・3・4・5枚選択	ナイトビジョン機能	○
音声記録機能	○(動画撮影時のみ)	映像範囲	前方:38°、距離:約24m
センサー感度調整	低 / 中 / 高感度 / オート(4段階調整)	インターバルモード設定	0.6秒～60分間
赤外線フィルタースイッチ	自動	SDメモリーカード	最大32GBカード使用可能
ネジ穴/インターフェイス	三脚穴/ USB端子、音声出力可	電源/電池寿命(アルカリ電池使用時)	単3アルカリ乾電池6本 / 約180～360日間
屋外型			
フィールドスキャン機能でセンサー反応に関わらず、設定した時間帯で自動的に撮影できます。			
静止画と動画の同時撮影が可能なハイブリッド撮影機能付			
内蔵LCDで撮影画像の確認機能付			

代替品

	品番 EA864CD-816 コメント フラッシュあり
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.