

品番：EA864CD-820

品名：[防犯警備用] 録画機能付暗視カメラ(軽量)



販売価格	31,800円(税抜)／ 34,980円(税込)		
カタログ価格	31,800円(税抜)／34,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/03 22:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2374ページ		



仕様

メーカー	ケンコー・トキナー (Kenko)	型番	KC-NS04
映像範囲	対角:10° 距離:1m	フラッシュ	無
電源	リチウムイオン充電電池18650 3.7V 2000mAh(内蔵)	サイズ	121×99×50mm
重量	243g(リチウムイオン充電電池内蔵、付属品含まず)	焦点距離	(35mmフィルム換算)約180mm
有効画素数	約123万画素	ズーム	デジタル1.7倍 8段階
動作環境	<Windows>10(32/64bit)～11	ファイル形式	静止画:JPEG 動画: MJPEG(AVI)
赤外線	赤外線850nm 5W 5段階	赤外線有効距離	約100m(IR:5設定時)
ポート形状	Type-C	録画モード	1080FHD(1920×1080)30fps(補間) 1080P(1440×1080)30fps(補間) 720P(1280×720)30fps
シャッタースピード	IR ON:1/20s IR OFF:1/30s	外部メモリー	microSDHCメモリーカード(スピードクラス4～10):4～32GB(別売)
付属品	ネックストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書	ISO感度	ISO400

露出補正	±2EV 1/3ステップ	有効対物レンズ径	20mm
静止サイズ	12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M(補間)、3M(補間)	イメージセンサー	1/3型 CMOSセンサー
総画素数	約128万画素	有効画素数	約123万画素
レンズ	f=25mm F1.55	焦点距離	約180mm(35mmフィルム換算)
ズーム	デジタル1.7倍 8段階	液晶モニター	2.4インチ IPS 解像度240×320ピクセル

赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。
夜行性動物の観察から夜間の防犯警備活動まで、幅広い用途にお使いいただけます。
5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。
片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップとポーチも付属します。
視界が広い液晶モニター採用のため映像が見やすく、複数の人が同時に映像を確認することもできます。
映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。
撮影した動画や写真は本体の液晶モニターで確認できます。
USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のものを使用してください。 Type-C to Type-Cケーブルでは充電できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.