品番: EA864CD-841

品名:[単3x8本]赤外線センサーカメラ(屋外型)



販売価格	17,000円 (税抜)/18,700円(税込)				
カタログ価 格	17,000円(税抜)/18,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/11 08:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



















広範囲120°をカバーする広範囲人感センサーを搭載。 動くものがカメラ範囲内に入ると、自動的に動画もしくは写真を撮影します。

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	AUTMTSHNA
映像範囲	対角:80°、昼間:1m~夜間: 3m~15m	電源	単3×8本(別売)
サイズ	103(W)×75(D)×135(H)mm	重量	約300g
電池寿命	約6ヶ月(バッテリー8本使用時)	モード	昼夜自動切り換え
防塵·防水性能	IP66	ケーブル長	450mm
付属品	取付ベルト、USBケーブル、スクリュー3 個、三脚マウント		

駐車場監視・防犯対策、定点観察、工程管理などに

タイムラプス撮影や定期撮影、動作検知撮影など用途にあわせて効率的に使用することができます。

工事不要で簡単に設置可能

不可視光線の赤外線LEDライトが42個搭載されているので、暗闇でもしっかり撮影します。

動画のみ・写真のみ・動画+写真と3つの撮影モードから選択可能。

迷彩柄なので、特に木に巻き付けて設置するとほとんど目立ちません。

動画は最大2704x1520(2.7K)、写真は最大6544×3680(24M)で撮影することができます。

付属のスタンドを使用して、壁に取り付ける事も可能です。

※壁に固定する為には、壁に穴を開ける必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.