


品番 : EA864CD-85B

品名 : 514万画素 防犯カメラ(屋内用)



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/06 16:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2311ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-AH5M622C
有効画素数	514万画素	撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式	映像出力	AHD:出力/1944P(12.5/20fps) /1440P(30fps)/1080p(30fps) CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、BNC ※映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度	0.003Lux/F1.3	電動レンズ	CSマウント(レンズ別売)
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター	電子感度アップ	自動(最大×2～×32)/OFF選択
WDR	ON/OFF 選択	UTC制御	可(DVR)
電源	DC12V	消費電力	通常120mA(MAX150mA)
使用温湿度範囲	-30°C～+40°C/80%RH 以下	カメラサイズ	58×62×112(L)mm
カメラ重量	370g	付属品	ACアダプター
撮影範囲	—	材質	アルミダイキャスト
対応レコーダー	EA864CD-231、EA864CD-201E		
屋内用			

AHD規格

※レンズ、プラケットは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.