

品番：EA864CD-93A

品名：防犯カメラ(屋外用)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 38,400円(税抜)／ 42,240円(税込)     |      |    |  |
| カタログ価格  | 38,400円(税抜)／42,240円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/07/17 05:41現在） |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ |                              |      |    |  |



仕様

|           |                                                                         |         |                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| メーカー      | NSK                                                                     | 型番      | NS-AH822IRC                        |
| 屋外用(IP66) |                                                                         |         |                                    |
| 撮像素子      | 1/2.7インチ 2.1Mega Pixels aptina CMOS                                     | 走査方式    | プログレッシブスキャン方式                      |
| 映像出力      | AHD出力/1080P(25/30)、CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC<br>※AHD/CVBS出力切替はUTCにて設定します。 | 有効画素数   | 1928(H)×1088(V)210万画素              |
| 最低照度      | 0Lux(IR:ON)                                                             | レンズ     | f3.6mm/F1.8<br>水平画角80°/垂直画角59°     |
| デイ&ナイト    | カラー/白黒/自動/外部選択、<br>赤外線照射距離:20m/IRカットフィルター                               | 電子感度アップ | 自動(最大×2～×30設定可)/OFF 選択             |
| D-WDR     | 自動/ON/OFF 選択                                                            | UTC制御   | 可                                  |
| 電源        | DC12V±10%                                                               | 消費電流    | 通常100mA/IR時395mA<br>(MAX 400mA)    |
| 使用条件      | -30℃～+40℃/80%RH以下                                                       | サイズ     | 82(W)×209(D)×84(H)mm<br>(ブラケット部含む) |
| 重量        | 462g(ブラケット部含む)                                                          | 付属品     | ACアダプタ(DC12V/1A)、<br>20mケーブル、      |

|            |              |  |               |
|------------|--------------|--|---------------|
|            |              |  | BNC/RCA変換コネクタ |
| 対応ビデオレコーダー | EA864CD-201D |  |               |

代替品

|                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b>      EA864CD-93B</p> <p><b>コメント</b>    変更点:本体のみ、有効画数</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号   06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.