

品番：EA864CE-19

品名：増設用ワイヤレスインターホン(室内子機)



販売価格	8,050円(税抜)／8,855円(税込)			
カタログ価格	8,050円(税抜)／8,855円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/18 12:20現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	2375ページ			



仕様

メーカー	DXアンテナ	型番	DWA20R
仕様	増設用室内子機	電波到達距離	100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
電源	ニッケル水素電池2.4V(充電用ACアダプタ付) (入力:AC100V(50/60Hz)・出力:DC6V/0.5A)	サイズ	60(W)×24.4(D)×120(H)mm
重量	約120g(壁掛けスタンドを除く)	規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1,895.616～1,902.528 MHz (1.728MHz step)	通信方式	時分割多元接続方式
増設子機の登録台数	室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可	使用温度範囲	-10～+40℃
消費電力	通話:0.1W 待機:0.01W	防水性能	IPX4(防沫型)
連続通話時間	約5時間	着信音	3種類
待受時間	約100時間	充電時間	約10時間
付属品	専用ACアダプター、専用充電電池パック、壁取付用ネジ(M4×16mm)×2、室内機ボタンラベルシート		

ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。

増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.