

品番：EA864CE-43

品名：[衝撃検知]窓用アラーム

	販売価格		1,620円(税抜)／1,782円(税込)		
	カタログ価格		1,620円(税抜)／1,782円(税込)		
	在庫数		最新在庫: 0 (2025/05/31 05:42現在)		
	商品入数	1	販売単位	個	
	カタログページ				



使用電池	コイン電池(3V)電池CR2032 x1個 (付属)
電池寿命	約1年 (1日1回検知、アラーム音発生時)
検知方式	高精度IC搭載
音源	90dB (50cm)
本体サイズ	(H)33 x (W)8 x (D)93 mm
重量	約23g (電池別)
カラー	白・黒2タイプ

窓の衝撃を検知して大音量で不審者撃退！

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ASA-S11
検知方式	衝撃検知式	電源	CR2032(コイン電池)×1個(テスト用付属)
電池寿命	約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) ※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります	最大音量	約90dB/50cm(25秒間発報)
使用温度範囲	0℃～40℃	サイズ	本体:33×8×93(H)mm、マグネット部:11×9×32(H)mm
重量	23g		
屋内専用			
雨や風、窓の開閉等の振動には反応せず、ガラスの割れる時の衝撃にだけ反応する高精度衝撃検知方式。			
両面テープでガラス面に取り付けるだけの簡単設置。			
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。			
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付け可能。※注意:凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA864CE-44A コメント 変更点:開放検知追加・入数
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.