

品番：EA864CG-61

品名：音声案内機(人感センサー付)



販売価格	36,300円(税抜) / 39,930円(税込)		
カタログ価格	36,300円(税抜) / 39,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 21:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2282ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	SB-100
検知エリア	水平方向約360°(3m)	電源	単3電池×4本(別売)またはACアダプタ(別売)
音量	0~80db(1m前方)	電池寿命	音量:中・10秒・30回/日で約50日
使用温湿度	温度:-10℃~+40℃ 湿度:RH95%以下(ただし結露凍結のないこと)	電球	LED×4個
材質	ASA樹脂	サイズ(W×D×H)mm	75×75×100

20種類の豊富な初期音声を収録できます。

LED色は赤・青・緑・黄・白から専用アプリで選択可能です。

使い方が広がり、無料スマホアプリあります。

会員サイト「BELPA CLUB」でカスタマイズ音声が制作可能です。

屋内使用

※人感センサーは30℃を超えると誤作動する可能性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

