

品番：EA864CG-62

品名：音声案内機(人感センサー付/アタッチメント付属)



販売価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
カタログ価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2282ページ		



### 仕様

メーカー	中発販売	型番	SB-100SET
セット	サウンドバリア×1 サウンドバリア用 コーンアタッチメント×1 サウンドバリア用 マグネットブラケット×1	検知エリア	水平方向約360°(3m)
電源	単3電池×4本(別売)	音量	0~80db(1m前方)
電池寿命	音量:中・10秒・30回/日で約50日	使用温湿度	温度:-10℃~+40℃ 湿度:RH95%以下(ただし結露凍結のないこと)
電球	LED×4個	材質	ASA樹脂
サイズ(W×D×H)mm	75×75×100(本体)		

20種類の豊富な初期音声を収録できます。

LED色は赤・青・緑・黄・白から専用アプリで選択可能です。

使い方が広がり、無料スマホアプリあります。

会員サイト「BELPA CLUB」でカスタマイズ音声制作可能です。

一般的な三角コーンに簡単に取り付けできるので、サウンドバリアを自立させたい時に便利です。

サウンドバリアを鉄面に取り付けできる、強力ネオジム磁石付きブラケットありますので、鉄面への脱着が簡単で、様々なシーンでスマートに設

置ができます。

屋内使用

※人感センサーは30℃を超えると誤作動する可能性があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.