



品番：EA864CJ-11

品名：[単3x2本] 炎センサー(5ヶ国語対応)



販売価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
カタログ価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/10 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2347ページ		



カタログ訂正

26/05/22 品名の訂正。誤:[炎感知]住宅火災警報器(5ヶ国語対応)、正:炎センサー(5ヶ国語対応)(No.57 9025)

### 仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	FS-3500
音量	80dB(1mにて)	感知方式	炎検知式
電源	単3電池×2本(付属)	電池寿命	約2年
取付場所	屋内(天井面、壁面)	指向角	約120°(前方立体角)
検知距離	10m(約7cmの炎)	サイズ	φ120×45mm
重量	230g(電池含む)	検出方式	紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
感度設定	2段階(H[100%]、L[50%])	検知タイマー	4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)
消費電流	待機時:9mA以下 警報時:220mA以下(DC10V時)、 180mA以下(DC12V時)、90mA以下 (DC24V時)	表示灯	表示:赤色LED 検知時:音声出力に同期して点滅 電池切れ報知時:約5秒間に約0.1秒 間点灯 メモリー時:検知時より50分点灯(DC 電源使用時のみ)
音声出力	・動作:炎検知時に音声出力 ・音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類 +警報音1種類 禁煙報知	検知出力	接点方式:無電圧接点(a接点、b接点 切替式) ※電池動作時は機能設定スイッチの 設定にかかわらずa接点出力

	『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』 火気厳禁報知 『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』 警報音 警報音『ピピピピ…』 ・メッセージ長:全文/短文切替式 ・鳴動回数:1回/2回切替式 ・音量:ボリューム可変式 0～約80dB(センサー正面1mにおいて)		接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒) 接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]
タンパー出力	接点方式:無電圧b接点 接点動作:本体をベースよりはずした際に開 接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]	配線接続	分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
使用可能周囲温度	-10℃～+60℃(結露無きこと)	材質	ABS樹脂
色	白		

5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。

日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。

メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。

あらゆる誤動作要因を想定して、最適な検知感度が得られるよう、感度調整2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の設定により、環境に応じた使用ができます。


警報出力(a/b接点切替式)及び、タンパー出力(b接点)を搭載しています。

#### 【ご使用上の注意】

本機は炎に含まれる紫外線を検知して信号を出力する検知器です。消防用機器(火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)ではありません。紫外線に含まれない煙や熱は検知しません。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

#### 代替品

	品番 EA864CJ-11A コメント 変更点:モデルチェンジ
--	------------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.