

品番 : EA864CM-22

品名 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用)



販売価格	83,000円(税抜) / 91,300円(税込)		
カタログ価格	83,000円(税抜) / 91,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	RTXF-350(W)
電波到達距離	約100m(見通し距離)	電源電圧	AC100V(50/60Hz)/ 0.6W またはDC10~30V 50mA(極性あり)
使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)	登録可能台数	60台(送信機、中継機合計)
サイズ	91×119.5×245(H)mm	重量	700g
対応本体	EA864CS-1・2・11・12・16・21・22A、 EA864CT-1・2・6・7	出力	10mW以下
空中線	ヘリカルアンテナ	停電接点出力	接点方式:無電圧半導体接点(b接点) 接点動作:電源断時動作 接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
タンパー出力	接点方式:無電圧接点(b接点) 接点動作:カバーをはずしたときに出力 接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)	電源表示灯(緑)送信表示灯(赤)	通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅) 中継(送信)時:赤点灯 登録/消去モード時:緑/赤交互点灯 受信環境不良時:赤点滅
液晶表示	中継動作時に受信内容を表示 登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示	内蔵ブザー	液晶部ボタン操作時 :「ピッ」 ボタン操作後、決定時:「ピー」 登録台数オーバー時 :「ブー」 点検モードにて受信時:「プッッッ」

停電補償	あり(30分以上)	配線接続	端子式
使用可能温度範囲	-10℃~+50℃(結露なきこと)	付帯機能	送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能 モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能
設置場所	屋外・屋内(防雨構造IP54相当)	カラー	ホワイト
登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信機による電波混信を防止できます。			
送信遅延時間が8段階で設定可能です。 (0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)			
登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行う方法があります。			
登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)			
非常用電源により約30分間の停電補償があります。			
4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。			
防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。 屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。			
本体カバーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備しています。 停電時に動作する停電異常出力を装備しています。 ※異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)			
内部に液晶画面を装備していますので登録内容の確認や個別消去、受信レベル測定が可能です。			
内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。(※別売)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.