

品番：EA864CP-14

品名：増設用屋内カメラ



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2310ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	KX-HC500-W
仕様	[旧EA864CP-4用]増設屋内カメラ	電源	ACアダプター
消費電力	待機時:約1.1W 動作時:約2.1W	検知範囲	水平:約70° 垂直:約50°
コード長	電源コード:約1.8m	サイズ	95×86×111mm
重量	約220g	使用環境条件	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと)
無線通信方式	DECT:1.9 GHz TDMA-WB	使用可能距離	約100m/見通し距離
撮像素子	CMOS 30万画素	出力映像	VGA/QVGA
最低被写体照度	0ルクス	焦点距離	固定(0.5 m~∞)
撮影範囲(カメラ画角)	水平:約70° 垂直:約50°	チルト角度	垂直:約+30°(上側)~約-10°(下側) ※角度設定は無段階

動作検知、温度センサー、音センサーの3つのセンサーを搭載

スマートフォンを3件まで登録でき、カメラ側からワンタッチで呼び出せます。

センサーを検知すると、報知音を鳴動させたり、スマートフォンに通知したりできます。通知を受けたスマートフォンでは、カメラ映像で異常の有無を確認・録画ができます。

着替え中や来客時など、必要に応じて映像を表示しないようにするプライバシーシャッターやカメラ側の音声を切るマイクミュートを搭載して

います。

代替品



品番 EA864CD-453

コメント 違い:メーカー、LED付など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.