

品番：EA864CP-3

品名：屋外カメラ



販売価格	31,000円(税抜)／ 34,100円(税込)			
カタログ価格	31,000円(税抜)／34,100円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/10 08:23現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	KX-HJC100K-W
検知範囲	距離:約5m 水平:約70° 垂直:約20°	撮影範囲(カメラ画角)	水平:約70° 垂直:約53°
センサー検知方式	人感(熱)センサー(焦電型赤外線センサー)および動作検知	取付角度調整(取り付け時に設定可)	水平:約±90° 垂直:正面～下方向へ約60°
使用可能距離	100m(見通し距離)	防雨構造	IP54
電源	ホームユニット、屋外カメラ:ACアダプター	コード長	電源コード:約1.8 m DCコード:約8.0 m
サイズ	ホームユニット:130×130×42mm 屋外カメラ:75×173×75mm	重量	ホームユニット:約220g 屋外カメラ:約460g
消費電力	(ホームユニット) 待機時:約2.3W 動作時:約2.6W (屋外カメラ) 待機時:約1.2 W 動作時:約2.6 W (IR LED点灯)	使用環境条件	(ホームユニット) 温度:0℃～40℃ 湿度:20%～80% (屋外カメラ) 温度:-10℃～50℃ 湿度:20%～90%(結露なきこと)
無線通信方式	(ホームユニット) DECT:1.9 GHz TDMA-WB 無線 LAN:Wi-Fi (屋外カメラ) DECT:1.9 GHz TDMA-WB	無線LAN	規格:IEEE802.11 b/g/n準拠 伝送方式:OFDM方式、DSSS方式 周波数範囲／チャンネル:2.4 GHz～2.5 GHz/1～13 ch データ転送速度:IEEE802.11 b/g

			/n:最大11 Mbps／最大54 Mbps／ 最大72 Mbps アクセス方式:インフラストラクチャー モード セキュリティ:WPA/WPA2(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK) WEP(64 bit/128 bit)
対応SDカードの種類	microSDカード:64 MB～2 GB microSDHCカード:4 GB～32 GB	対応SDカードフォーマット	microSDカード:FAT16、microSDHC カード:FAT32
対応SDカード記録方式	動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)	最大記録容量(ファイル数)	動画情報:約65,000件(全体ファイル容量がSD容量を超えない場合)
撮像素子	CMOS 30万画素	出力映像	VGA/QVGA
最低被写体照度	0ルクス	焦点距離	固定(0.5 m～∞)
スマートフォンで自宅やガレージを見守り、カメラを通じて会話も出来ます。			

代替品

	品番 EA864CD-631A コメント 違い:メ-カ-、カメラ・モニターセット
---	--