



品番 : EA864CT-2

品名 : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)



販売価格	55,000円(税抜) / 60,500円(税込)		
カタログ価格	55,000円(税抜) / 60,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



#### 仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	RXF-25
電波到達距離	約100m(見通し距離)	音量	95dB(機器正面1mにて)
電源	DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz	使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
サイズ	80×91×234(H)mm	重量	470g
対応中継機	EA864CM-21A・-22	消費電力/電流	2.5W以下/330mA以下
空中線	ヘリカルアンテナ(内蔵)	フラッシュ出力	閃光色:赤色(高輝度LED×12個) 点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す 警備へ移行時、約0.2秒1回点灯 解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯) メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯
サイレン出力	音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量  鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)	警報出力	接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、 コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動

			(ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)
電源表示灯(緑色)	通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)	受信表示灯(赤色)	受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯
送信機登録可能台数	50台	タンパー動作	送信機タンパー:タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動) 本体タンパー:本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作
警報メモリー動作	警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作	送信機電池切れ報知機能	電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動
使用可能温度範囲	-10℃~+50℃	配線接続	端子式
設置場所	屋外/屋内	付帯機能	受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能 警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能 フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能 電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能・外部通信機能
材質	樹脂	色	ホワイ

防雨構造 IP43相当

屋内・屋外も設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。

ワイヤレス受信機にLED×12個のフラッシュライトと警報音を搭載しました。

サイレントタイプ(音量:最大95dB)

周波切替機能により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減する事ができます。

警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。

警報時のフラッシュライト動作/非動作設定が可能です。

警備/解除の状態をLEDで表示できます。(シングルステーションモードのみ)

定期送信異常報知、電池切れ報知機能があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.