



品番：EA865CE-60

品名：60mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS)



販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 11:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0955ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCHP060R
用途	硬質窯業系サイディング、リブパイプ、FRPM管など幅広い被削材の穴あけに	刃先外径	60mm
有効長	130mm(カッター長:160mm)	シャンク形状	SDSプラス
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)		

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。

引っかかりが少なく安全な作業が可能。

軽天をらくらくカット。

断熱材入り複合壁の穴あけが可能。

・ポリクリックシャンク

シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用

2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

