

品番 : EA865CE-60

品名 : 60mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS)



販売価格	19,500円(税抜)／21,450円(税込)		
カタログ価格	19,500円(税抜)／21,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0992ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCHP060R
用途	硬質窯業系サイディング、リブパイプ、FRPM管など幅広い被削材の穴あけに	刃先外径	60mm
有効長	130mm(カッター長:160mm)	シャンク形状	SDSプラス
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)		
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。			
引っかかりが少なく安全な作業が可能。			
軽天をらくらくカット。			
断熱材入り複合壁の穴あけが可能。			
・ポリクリックシャンク シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。			
※センターピンは位置決め時にのみ使用 2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

