品番: EA865CG-110

品名:110mm [乾式]ドライモンドコアドリル



販売価格	45,200円 (税抜)/ 49,720円(税込)				
カタログ価 格	45,200円(税抜)/49,720円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 06:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0992ページ				













仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCB110
用途	ブロック塀(鉄筋 ø 10まで同時穿孔 可)、重量・化粧ブロック、 押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに	刃先径	110mm
有効長	150mm(カッター長:180mm)	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能。

穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。 切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク

シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時にのみ使用

2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.