



品番 : EA865CH-75

品名 : 75mm [乾式]トライメントコアドリル(SDSシャンク)



販売価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
カタログ価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCB75R
回転専用			
ポリクリックシャンク			
用途	エアコン、水道、ガス、電気等の配管工事に。 ブロック塀(鉄筋 ø10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに	有効長	150mm
シャンク形状	SDSシャンク	刃先径	75mm
替シャンク	EA822A-8		

## 代替品

	品番 EA865CA-75 コメント ブロック用ではございません
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

