

品番：EA870A-5

品名：AC100V/2000w-260mm ダイモドリル



販売価格	248,000円(税抜)／ 272,800円(税込)		
カタログ価格	248,000円(税抜)／272,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/26 02:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	AC100V・2,000W	型番	TS-255
周波数	50/60Hz	回転数	900/450rpm
最大穿孔能力	φ 260mm	全ストローク	488mm
全高	803mm	重量	17.7kg(モーター込)
コード	5m		
二重絶縁			
鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ほこり・騒音公害の心配がなく、わずかな時間で穿孔できます。			
ビット別売			
クラッチ機能内蔵			
サーキットプロテクター内蔵			
自在リング			
ワンタッチハンドル			
Aロットネジ			
2段変速機構			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.