

品番 : EA896A-12

品名 : AC100V/ 915W コントロールヒーター



販売価格	53,600円(税抜)／58,960円(税込)		
カタログ価格	53,600円(税抜)／58,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 16:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0865ページ		



仕様

メーカー	クマガイ電工(SUNART)	型番	SCH-901
商品名	沸かし太郎	定格電力	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	915W(50/60Hz)	ヒーター	910W
温度調整範囲	30°C～45°C(ツマミ調整)	適応溶液	清水
適応水量	300リットル	材質	ヒーター:ステンレス
サイズ	本体: φ65×392(H)mm コントロールボックス: 59(W)×31(D)×127(H)mm 収納スタンド: 86(W)×355(×94(H))mm	重量	本体: 約720g コントロールボックス: 約120g 収納スタンド: 約250g
コード長	電源コード: 2.5m コントロールコード: 3m	安全装置	水位異常感知装置(水位センサー) 異常温度上昇防止装置(温度センサー) ヒーター異常加熱防止装置(温度ヒューズ) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 漏電防止装置(コントローラー一体型漏電ブレーカー)
付属品	収納スタンド		
省エネ仕様			

完全防水式

強力ヒーターで簡単に水からの湯沸かし、保温が可能

湯水を好みの温度に自動コントロール

操作が簡単なコントロールボックス採用

コード破損防止用の保護チューブを採用

落下対策の保護ラバーを採用

ホコリ火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用

耐腐食・耐久性に優れたSUS316L素材

本体取り出し用リング付き

やけどを防ぐ安全カバー付き

無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果を持続

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.