品番: EA896A-12

品名: AC100V/ 915W コントロールヒーター



販売価格	57,100円(税抜)/62,810円(税込)				
カタログ価 格	57,100円(税抜)/62,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/16 21:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0886ページ				









## 仕様

メーカー	クマガイ電工 (SUNART)	型番	SCH-901
商品名	沸かし太郎	定格電力	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	915W(50/60Hz)	ヒーター	910W
温度調整範囲	30℃~45℃(ツマミ調整)	適応溶液	清水
適応水量	300リットル	材質	ヒーター:ステンレス
サイズ	本体: φ65×392(H)mm コントロールボックス: 59(W)×31(D) ×127(H)mm 収納スタンド: 86(W)×355(×94(H) mm	重量	本体:約720g コントロールボックス:約120g 収納スタンド:約250g
コード長	電源コード: 2.5m コントロールコード: 3m	安全装置	水位異常感知装置(水位センサー) 異常温度上昇防止装置(温度センサー) ヒーター異常加熱防止装置(温度 ヒューズ) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 漏電防止装置(コントローラーー体型 漏電ブレーカー)
付属品	収納スタンド		
省工ネ仕様			

完全防水式		
強力ヒーターで簡単に水からの湯沸かし、保温が可能		
湯水を好みの温度に自動コントロール		
操作が簡単なコントロールボックス採用		
コード破損防止用の保護チューブを採用		
落下対策の保護ラバーを採用		
ホコリ火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用		
耐腐食・耐久性に優れたSUS316L素材		
本体取り出し用リング付き		
やけどを防ぐ安全カバー付き		
無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果を持続		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.