

品番：EA896AB-3

品名：AC100V/1000W 投込みヒーター(温調・タイマー)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 09:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0865ページ		



EA896AB-3 電気湯沸き器 容量:1000W 電源:AC100V(50/60Hz)									
項目	仕様	単位	項目	仕様	単位	項目	仕様	単位	項目
型番	EA896AB-3		電源	AC100V(50/60Hz)		容量	1000W		
重量	1.1kg(コード含)		サイズ(W×D×H)mm	151×152×418		ヒーター長(mm)	315		
タイマー	最大3時間		コード長	約2m		ヒーターシース	SUS316L		
最低水位	90mm		参考時間	30℃:約4分 40℃:約10分 50℃:約17分		※水量10Lで初期水温20℃で室内温度25℃の場合			



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	SNH-1000TC
用途	建築・工事現場、園芸・農作業、キャンプ、寒い時期の洗車、屋外イベント、理科学実験に	電源	AC100V(50/60Hz)
容量(W)	1000	重量	1.1kg(コード含)
サイズ(W×D×H)mm	151×152×418	ヒーター長(mm)	315
タイマー	最大3時間	温調範囲	30～110℃
コード長	約2m	定格時間	3時間
ヒーターシース	SUS316L	最低液位	90mm
最大水量	30L	参考時間	30℃:約4分 40℃:約10分 50℃:約17分 ※水量10Lで初期水温20℃で室内温度25℃の場合
すぐ温まるハイパワータイプ			
10Lの水が、約10分で40℃になります。			
温度調節、タイマー機能付			
空焚き防止の安全装置付き			

※水が最低水位以下になった場合で機能します。水を足して最低水位以上になると自動的に加熱を再開します。

ステンレスSUS316L仕様でサビにくい

防水仕様ではありません。

安全アース付き

<使用上の注意>

- ・水加熱以外には使用しない。水以外の加熱に使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- ・水道水・井戸水以外の水（海水・雨水など）は使用しないでください。
- ・風呂加熱用に使用しない。また、風呂場では使用しない。火災・感電の原因となります。
- ・樹脂製容器は使用しない。金属製以外の容器を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ・使用中および、使用直後はヒーターに触らないでください。
- ・水につけない状態で加熱をしないでください。故障の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.