

品番：EA896AH-2

品名：AC100V/1.0kW 油用投込みヒーター(温調付)



販売価格	81,100円(税抜)／89,210円(税込)		
カタログ価格	81,100円(税抜)／89,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/06 04:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0865ページ		



仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	SAC1110
電源	100V	容量	1000W
温調範囲	33～120℃	重量	2kg
温度コントローラー	液膨式サーモスタット	ヒーターシース	SUS316L(ステンレス)電解研磨
サーモスタット感熱部	SUS316L(ステンレス)	コード長	2m(差し込みプラグ付き)
電線断面積	12mm ²	端子ボックス	ポリエステル樹脂
発熱部表面容量密度	2.5W/cm ²	ヒーター長	400mm
最低液位	150mm		

サーモスタットにより任意の温度に設定できます。
油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーター
防滴構造の端子ボックス内に信頼性の高い液膨張式サーモスタットが組み込まれており、取り扱いが容易
サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。
金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
<使用上のご注意> ・必ずアース線から接地してください。 ・液位標示ラベルの位置まで、必ず油中に入れて通電してください。空気中で通電(空焼き)すると高温になり、安全のため温度のヒューズが

動作して使用不可能になります。

- ・温度ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に油中に入れないでください。水のかかる屋外では使用できません。
- ・爆発性、引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。

※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっていません。

※油の加熱以外には使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.