品番: EA896AH-33

品名: AC100V/ 1kW 投込みヒーター(空焼き防止付)



販売価格	79,700円 (税抜)/87,670円(税込)				
カタログ価 格	79,700円(税抜)/87,670円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/11 14:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0887ページ				







仕様

メーカー	八光電機(HAKKO)	型番	BCG1110
電源	100V	容量	1kW
電線断面積	1.25mm ^d	電源プラグ	2P
発熱部表面容量密度	10W/cm²	重量	1.5kg
温調範囲	30~80℃	温度ヒューズ	126℃または128℃
ヒーターシース	銅管(ニッケルメッキ)	サーモスタット保護管	銅管(ニッケルメッキ)
温度コントローラー	液膨式サーモスタット	コード長	2m(アース付き)
ヒーター長	348mm	最低液位	130mm
端子ボックス	ポリエステル樹脂		

水加熱専用

液膨式サーモスタットを組み込み、温度ヒューズを内蔵しました。

うっかり空焼きしても、火災の危険を最小限にする安全機能付き

万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険が無いように、高温になる発熱部ガードと、温度ヒューズを備えています。

発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも紙に使用できます。

<使用上の注意>

- ・液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
- ・空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不可能となります。
- ・ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上たってからにしてください。
- ・断線後すぐに取り出すと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。
- ・温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでっください。
- ・水の加熱以外には使用しないでくだいさ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.