

品番：EA896B-12B

品名：AC100V/内径φ20-310mm ベアリングヒーター



販売価格	791,900円(税抜) / 871,090円(税込)		
カタログ価格	791,900円(税抜) / 871,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 01:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ベアリングの取り付け作業が早く、簡単に、安全にすることができます。

仕様

メーカー	シマテック(simatec)	型番	IH045
商品名	シマサーム(simatherm)	電源	AC100V(50/60Hz)
適合サイズ	内径:20~310mm	適合ベアリング最大重量	45kg
設定温度範囲	20~180℃	設定時間範囲	0~60分
消費電力	1.5kVA	サイズ	320×267×293mm
重量	17kg	水平バー	42.5×42.5×219mm(ベアリング内径60mm用) 28×28×219mm(ベアリング内径40mm用) 14×14×219mm(ベアリング内径20mm用)

自動脱磁機能、ベアリング温度保持機能、ベアリング過熱防止機能

3種の水平バーが標準装備

出力切り替え機能(5段階)と組み合わせることで、小型から大型まで幅広いサイズのベアリングに対応可能

ダブル温度センサー機能でベアリングの内外輪の温度差を検知してコントロールすることによって、ベアリングの寿命を大幅に向上させます。

スマホやタブレットで遠隔操作可能

分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用

加熱モード切替(温度モード・時間モード)

加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。

ベアリングはもちろん、リング状であればギアやスリーブなどあらゆる金属の加熱が可能

PSEマーク適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.