品番: EA896B-16A

品名: AC100V/内φ20-外160mm ポータブルベアリングヒーター



販売価格	489,000円(税抜) / 537,900円(税込)				
カタログ価 格	489,000円(税抜)/537,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/22 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					

















## 仕様

メーカー	シマテック(simatec)	型番	IH025
商品名	シマサーム(simatherm)	適応ベアリング最大外径	160mm
適応ベアリング最小内 径	20mm	適応ベアリング重量	10kg
設定温度範囲	20~180℃	消費電力	1kVA
サイズ	340(W)×250(D)×121(H)mm	重量	3.5kg
電源	AC100V(50/60Hz)	特長	渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、 コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
付属品	電源ケーブル(2m)、保護手袋、専用 バッグ	加熱時間目安 (20~110℃)	ベアリングNo.6408(内径40mm):1 分38秒 ベアリングNo.6010(内径50mm):1 分21秒 ベアリングNo.6215(内径75mm):1 分05秒
機能	・自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段 階ごとに出力半減モード搭載)		

ベアリングを円すい部にのせるだけで、バーにかける必要がありません。

PSEマーク適合品

※使用開始前に総務省への申請が必要な商品です。ご使用にあたり高周波利用設備許可申請書が必要になります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.