

品番：EA896B-16A

品名：AC100V/内φ20-外160mm ホールバールリングヒーター



販売価格	533,500円(税抜) / 586,850円(税込)		
カタログ価格	533,500円(税抜) / 586,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 13:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0327ページ		



仕様

メーカー	シマテック(simatec)	型番	IH025
商品名	シマサーム(simatherm)	適応ベアリング最大外径	160mm
適応ベアリング最小内径	20mm	適応ベアリング重量	10kg
設定温度範囲	20~180℃	消費電力	1kVA
サイズ	340(W)×250(D)×121(H)mm	重量	3.5kg
電源	AC100V(50/60Hz)	特長	渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
付属品	電源ケーブル(2m)、保護手袋、専用バッグ	加熱時間目安(20~110℃)	ベアリングNo.6408(内径40mm): 1分38秒 ベアリングNo.6010(内径50mm): 1分21秒 ベアリングNo.6215(内径75mm): 1分05秒
機能	・自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)		

ベアリングを円すい部にのせるだけで、バーにかける必要がありません。

PSEマーク適合品

※使用開始前に総務省への申請が必要な商品です。ご使用にあたり高周波利用設備許可申請書が必要になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.