

品番 : EA897AF-16A

品名 : AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2024/05/06 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0062ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SF-45VF-1VP2
ファン径	450mm	コード	1.7m
電源(50/60Hz)	100V	消費電力(50/60Hz)	120/160W
最大風量(50/60Hz)	165/186m <sup>3</sup> /分	首振角度	75度
俯仰角度	6段階	サイズ	φ510×1050~1290(H)mm
重量	11kg	材質	ボディ:アルミダイカスト ネック:鋼板
回転数	強(50/60Hz):1370/1550回/分 中(50/60Hz):1161/1025回/分 弱(50/60Hz):500/419回/分		
3段速調式(強・中・弱)			
サーキュレーター効果。首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振るので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができ、室内の温度ムラを少なくすることができます。			
全閉型モータ採用。埃や粉じんの侵入を防ぎます。粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

