

品番：EA897AF-21

品名：AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)



販売価格	41,600円(税抜)／ 45,760円(税込)		
カタログ価格	41,600円(税抜)／45,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2025/07/10 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



工場扇使用上の注意

仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SF-45MV-1VP
ファン径	450mm	電源	AC100V
コード	11.8m(アース端子付)	首振り角度	87度
最大風量(50/60Hz)	215/245m3/分	最大風速(50/60Hz)	405/465m3/分
消費電力(50/60Hz)	120/180W	サイズ	515×315×580mm
重量	9.3kg	材質	羽根:樹脂製
回転数	強(50/60Hz):1415/1620回/分 弱(50/60Hz):464/595回/分		
無段速調式			
全閉型モータ			
サーマルプロテクター内蔵で異常加熱時にモーターをストップします。			
〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。 ● スイッチを入れてもハネが回らない。 ● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。 ● 回転するときに異常な音や振動がある。 ● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。 ● 本体が変形している。			

代替品

--	--



品番 EA897AS-4
コメント ファン径:435mm コード:1.8m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.