

品番 : EA897AG-1

品名 : AC100V・86W 送風機



販売価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/24 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SHC-35C-1
ファン径	350mm	最大風量	78m ³ /min(50Hz)、88m ³ /min(60Hz)
電源コード	0.75m ² (3芯)×2m (2Pプラグ、アースクリップ付)	サイズ	524(W)×248(D)×497(H)mm
重量	7.8kg	材質	本体:ステンレス ガード:樹脂 羽根:ステンレス
電源	AC100V	仕様	二速式(弱・強)
騒音(50/60Hz)	弱:59.5dB/56.5dB 強:61.5dB/62dB	消費電力(50/60Hz)	弱:51W/64W 強:70W/86W
回転数	強(50/60Hz):1370/1570回/分 弱(50/60Hz):1285/1340回/分	使用温度範囲	温度40℃以下・湿度90%以下

全閉型モータ

サーマルプロテクター内蔵

真夏の高温対策・冬場の暖房効率の向上に適しています。

サビや腐食に強いステンレス製ボディ、耐久・安全性を重視した全閉型モーターを採用

〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあ

ります。ご使用前に必ずご確認ください、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。
● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。
● 本体が変形している。

代替品



品番 EA897AY-3
コメント メカ違い仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.