

品番：EA897AH-3

品名：AC100V/DC14.4V [充電式]送風機セット



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 51,200円(税抜) / 56,320円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 51,200円(税抜) / 56,320円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/20 21:44現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0061ページ                      |      |    |



#### 仕様

|           |   |               |   |
|-----------|---|---------------|---|
| メーカー      | HiKOKI  | 型番            | UF18DSDL(NN) ※ESCOオリジナルセット品   |
| 風速        | 2段階(強モード:190m/min、弱モード:120m/min)                  | 電源            | 14.4V/18Vバッテリー、AC100V   |
| 使用可能バッテリー | 14.4V/18Vリチウムイオンバッテリー<br>※全てのバッテリーに適合するわけではありません。 | 一充電あたりの作業量の目安 | 18V/6.0Ahバッテリー:約10時間(強)、約25時間(弱)<br>14.4V/6.0Ahバッテリー:約8.5時間(強)、約22時間(弱) |
| サイズ       | 256(W)×199(D)×252(H)mm                            | ファン径          | 140mm   |
| 重量        | 0.9kg(本体のみ)                                       | 回転数           | 強:2500回/分<br>弱:1700回/分<br>※電源18Vの場合                                     |
| 付属品       | ACアダプタ、14.4V/6.0Ahバッテリー、充電器、樹脂ケース                 | ケースサイズ        | 外寸:538×359×347(H)mm<br>内寸:435×305×280(H)mm(底面は410×280mm)                |

軽量・小型タイプで単管への吊り下げ、壁に掛けての使用が可能  
※落下防止のためストラップホールに紐などを通し固定して下さい。

上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度調整できます。

付属のACアダプタで100V電源での使用が可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.