


品番：EA897AH-4

品名：AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/06/20 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0061ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UF18DA(NN)
用途	屋内作業時の暑さ対策に	ファン径	330mm
風速	4段階 強: 240m/min 中: 190m/min 弱: 140m/min 微弱: 100m/min	電源	AC100V(付属のACアダプタ)もしくは、 リチウムイオン電池(別売)
使用可能バッテリー	リチウムイオン(14.4V・18V) マルチボルト(18V)	自動首振り機能	左右45°
タイマー	1時間/2時間/4時間	羽根数	7枚
ACアダプタ	入力:100V、50/60Hz共用 出力:12V、2A	一充電当たりの作業量	強モード、首振り運転、電池2個使用時 マルチボルト(18V/5.0Ah):約6時間 マルチボルト(18V/8.0Ah):約9.5時間
サイズ	430(W)×252(D)×595(H)mm(本体のみ)	重量	3.7kg(本体のみ)
コード長	3m	付属品	ACアダプタ

※バッテリー・充電器別売
下部にあるオプション品をご確認ください。

パワフルな風×静音

力強い風が長く続く涼空間

330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風

7枚羽根により静かでなめらかな風当たり(低騒音50dB)

7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。

バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。

上下角度調整+自動首振り機能付

掃除がしやすい

ツールレスファンガード着脱

クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。

ACアダプタを本体収納可能

本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.