

品番 : EA897AN-11A

品名 : AC100V・188W/ 600mm ビッグファン



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 30,000円(税抜) / 33,000円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 30,000円(税抜) / 33,000円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/11 13:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0059ページ                      |      |   |



大型の空気循環送風機のため、室内の換気に大活躍します

#### 仕様

|                |                          |               |   |
|----------------|--------------------------|---------------|---|
| メーカー           | ナカトミ                     | 型番            | BF-60JZ   |
| ファン径           | 600mm                    | コード長          | 約2.4m   |
| 電流(50/60Hz)(A) | 1.69/1.94                | 電源            | 単相100V(50/60Hz)   |
| 消費電力(50/60Hz)  | 139/188W                 | 最大風速(50/60Hz) | 137/150m/min  |
| 最大風量(50/60Hz)  | 317/322m <sup>3</sup> /分 | 騒音値(50/60Hz)  | 71/75dB   |
| サイズ            | 745×360×830(H)mm         | 材質            | 鉄(ファンはアルミ製60cm3枚羽根)   |
| 重量             | 約23.5kg                  | 付属品           | ハンドルx1<br>スタンドx1<br>タイヤx2<br>ハンドル用ボルトx2<br>スタンド用ネジx2<br>タイヤ用ボルト.ナットx2 |

サーマルプロテクター付き(復帰式加熱保護装置)付  
モーターを使用しておりますので、安心してご使用頂けます。

ダイヤル式スイッチにより、風量を三段階に調節できます。

キャスター付きで移動が簡単。

上下方向の角度調整が可能

全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.