

品番：EA897AN-12

品名：AC100V・346W/ 750mm ビッグファン



販売価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
カタログ価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BF-75V
ファン径	750mm	コード長	2.4m
電流(50/60Hz)(A)	3.40/3.74	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)	257/346W	最大風速(50/60Hz)	228/267m/min
最大風量(50/60Hz)	341/365m ³ /min	騒音値(50/60Hz)	74/78dB
到達距離	約11m	サイズ	895×350×970(H)mm
ファン	75cmアルミ製、3枚羽根	重量	約28kg

2段階調式(強・弱)

全閉型モーター

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。

ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。

代替品

品番	EA897AN-12A
コメント	変更点:最大風量、最大風速



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.