

品番 : EA897AN-12A

品名 : AC100V・324W/ 750mm ビッグファン



販売価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
カタログ価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/07/08 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



大型の空気循環送風機のため、室内の換気に大活躍します

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BF-75VZ
ファン径	750mm	コード長	約2.4m
電流(50/60Hz)(A)	2.89/3.42	電源	単相100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)	228/324W	最大風速(50/60Hz)	183/214m/min
最大風量(50/60Hz)	405/437m ³ /分	騒音値(50/60Hz)	78/82dB
サイズ	89(W)x36(D)x98(H)cm	材質	鉄(ファンはアルミ製75cm3枚羽根)
重量	約30kg	付属品	ハンドルx1 スタンドx1 タイヤx2 ハンドル用ボルトx2 スタンド用ネジx2 タイヤ用ボルト.ナットx2

サーマルプロテクター付き(復帰式加熱保護装置)付
モーターを使用しておりますので、安心してご使用頂けます。

ダイヤル式スイッチにより、風量を二段階に調節できます。

キャスター付きで移動が簡単。

上下方向の角度調整が可能

全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.