

品番：EA897AN-13

品名：AC100V・384W/1000mm ビッグファン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 72,300円(税抜) / 79,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 72,300円(税抜) / 79,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/08 00:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| メーカー | ナカトミ | 型番 | BF-100V |
| ファン径 | 1000mm | コード長 | 2.4m |
| 電流(50/60Hz)(A) | 3.62/4.13 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力(50/60Hz) | 316/384W | 最大風速(50/60Hz) | 162/171m/min |
| 最大風量(50/60Hz) | 508/516m ³ /min | 騒音値(50/60Hz) | 76/78dB |
| 到達距離 | 約15m | サイズ | 1130×370×1250(H)mm |
| 材質 | 羽根:アルミ製 | 重量 | 約38.5kg |

全閉型モーター

高温になると止まる、サーマルプロテクター付

キャスター付きのスタンド

上下方向の角度が調節可能

代替品



品番 EA897AN-13A

コメント 変更点:最大風速、最大風量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.