


品番 : EA897AN-17A

品名 : AC100V・58W 送風機(強・弱2段)



販売価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/24 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0060ページ		



#### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	CV-3510
ファン径	350mm	電源コード	2m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	弱:34W/42W 強:55W/58W
最大風量(50/60Hz)	71/78m <sup>3</sup> /分	最大風速(50/60Hz)	50Hz:175m/分 60Hz:192m/分
サイズ	500×250×490(H)mm	重量	6.8kg
電流(50/60Hz)(A)	強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45	騒音(50/60Hz)	77dB/75dB
羽根	35cmアルミ3枚	回転数	強(50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱(50Hz/60Hz):1240/1350回/分
材質	脚部分:スチール 本体:樹脂	付属品	・設置金具(丸)×4(φ25.4mm以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用) ・設置金具(U)×4(ナット16)
注意	室温0~40℃、湿度90%以下でご使用ください		

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に

工場、倉庫、集会場などの空気の循環に

吊り下げ及び床に置いて使用可能です。

アルミ製のハネに粉体塗装をしているため、サビや腐食に耐性があります。

全閉型モーター採用により高湿度に耐えます。

サーマルプロテクター付で異常過熱時電源を遮断します。

安全のためのガードネット装備(羽の中に指や異物の混入を防ぐ網が装着してあります)

※電源接続工事が必要です。

#### 代替品



**品番** EA897AG-1  
**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.