

品番 : EA897AN-1A

品名 : AC100V / 450mm ツインファン



販売価格	31,100円(税抜) / 34,210円(税込)		
カタログ価格	31,100円(税抜) / 34,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	TF-45Q
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	167/186W
電流	1.97/1.96A	最大風速(50/60Hz)	234/262m/min
最大風量(50/60Hz)	141/147m ³ /min	ファン径	450mm
ファン材質	アルミ合金製(3枚羽根)	サイズ	600×595×1360(H)mm
重量	約14kg	コード長	約2.4m
騒音値	62/65dB		

上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。

ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

移動に便利なキャスター付

出入口の虫除けや物干しにも活躍します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

