

品番：EA897AN-31A

品名：AC100V/ 450mm ミストファン



販売価格	67,800円(税抜)／ 74,580円(税込)		
カタログ価格	67,800円(税抜)／74,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 （2025/09/19 13:06現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	MISF-45N
ファン径	450mm	コード	本体:2.4m タンク:5.0m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	111/137W
首振角度	80°	俯仰角度	4段階
最大風量(50/60Hz)	172/186m3/min	風量	3段階切替(弱・中・強)
タンク容量	25L	サイズ	本体:1120×950×1485～1700(H)mm タンク:400×440×585(H)mm(ハンドル収納時)
重量	本体:10.5kg タンク:8.3kg	騒音値	69/72dB
噴霧量	0.19L/min(11.4L/h)	ノズル数	6個
付属品	ミストチューブ6個セット×1、水道蛇口用ニップル(ホースハント付き)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、 給水チューブ(2.5m)×1		
全閉型モーター			
ミスト+ファンで快適冷却。			

工場における粉塵対策、園芸作業等の加湿に
高温になると止まる、サーマルプロテクター付
自動首振りツマミ付
移動に便利なハンドル付
満水停止機能
25Lの大型タンク 水道用給水標準装備
暑熱対策・熱中対策に!ミストファンで快適冷却!水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。
微細な霧を発生させるノズル噴霧式!取り付け・取り外しは工具不要!ノズル部分はマグネット式なのでワンタッチで取り付け・取り外しができます。
移動に便利なハンドル!折りたたみ式ハンドルで水が入ったタンクの移動も簡単に行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.