

品番 : EA897AN-41

品名 : AC100V/ 750mm エアーカーテン



販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/07 14:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	N900-AC
消費電力(W)	強: 160/190 弱: 125/145	風量(m3/時)	強: 1700 弱: 1350
電源	AC100V(50/60Hz)	ファン	75cmシロッコファン (AS樹脂)
送風幅	正面右から約75cm (本体吹出口)	吹出口最大風速(m/s)	強11.5/弱9.5
騒音値(dB)	強: 55/弱: 53	リモコン	有線リモコン
サイズ	900(W)×185(D)×220(H)mm	重量	10kg
電源コード	全長約4.4m (本体～スイッチ間: 約2.1m、スイッチ～ 電源プラグ間: 約2.3m)	付属品	天吊り用金具×2、壁面設置金具(本 体装着済)×1

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウトします。

室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。

常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。

配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。

代替品



品番 EA897AN-42

コメント 送風幅:1200mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.